

SWISS TOOLS

**Bazinis laikiklis, slopinantis vibracijas, PSC, Koto  $\emptyset$  /  $\emptyset$  D – A matmuo:  
63/25-167mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Modelis:**

- **Efektyviems tekinimo darbams.**
- **Kairiniam ir dešininiam tekinimui.**

**Privalumai:**

- **Didėja produktyvumas, nes sumažinus vibraciją pjovimo kokybė ženkliai pagerėja.**
- **Geresnė paviršiaus kokybė.**
- **Saugesnis procesas.**
- **Geresnis drožlių pašalinimas.**

**Paskirtis:**

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

**Pastaba:**

Tinkamas užspaudimo įvoves žr. Nr. 264826 – 264827.

**Techninis aprašymas**

Koto $\emptyset$	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	167 mm
$\emptyset$ D	25 mm
Laikiklis	PSC
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

