

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234020 25
GTIN	4062406738761
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_A	108 mm
Serija	Power Drill
Bendras ilgis L	139 mm
Naudingasis ilgis L_1	75 mm
ABS® koto Ø D_s	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080407
Nominalus Ø D	25
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 8IP (1,3 Nm)
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis