

Garant
GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 35mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	234020 35
GTIN	4062406738808
Produktų klasė	21S

Aprašymas
Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	35
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Coliniamis Ø	1 3/8 in
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 110509
Iškyšos ilgis L _A	146 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 15IP (2,8 Nm)
Bendras ilgis L	184 mm

Naudingasis ilgis L ₁	105 mm
Serija	Power Drill
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis