

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234020 40
GTIN	4062406738815
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 130511.

Techninis aprašymas

Serija	Power Drill
Nominalus Ø D	40
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 20IP (6,3 Nm)
Bendras ilgis L	201 mm
Iškyšos ilgis L _A	163 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 130511
Naudingasis ilgis L ₁	120 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis