

**Garant****GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5xD, Ø DC: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234025 15
GTIN	4062406738822
Produktų klasė	21S

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,35 mm

**Aprašymas:**

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

**Rekomendacija:**

**Pragręžiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Power Drill
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 5IP (0,38 Nm)
Nominalus Ø D	15
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	75 mm
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	103 mm

Coliniamis Ø	19/32 in
Bendras ilgis L	134 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis