

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234025 18
GTIN	4062406738860
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Techninis aprašymas

Serija	Power Drill
Bendras ilgis L	152 mm
Nominalus Ø D	18
Naudingasis ilgis L ₁	90 mm
Iškyšos ilgis L _A	121 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 060305

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis