

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele kairin., PSC, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/16HPmm****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 320421 40/16HP |
| GTIN             | 2050002063136  |
| Produktų klasė   | 36D            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Koto Ø                            | 40 mm                       |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo   | 50 mm                       |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm                       |
| Tinkamos keičiamos plokštelės     | 16E..                       |
| Plokštelės dydis                  | 16HP                        |
| Laikiklis                         | PSC                         |
| Paskirtis                         | kairin.                     |
| Laikiklio norma                   | ISO 26623-1                 |
| Vidinis aušinimas                 | taip                        |
| Koto rūšis                        | Tuščiaviduris kūginis kotas |

Produkto rūšis

---

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte