

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:  
40/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320105 40/16HP
GTIN	2050002062931
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	16E..
Plokštelės dydis	16HP
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Koto Ø	40 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip

Koto rūšis

Tuščiaviduris kūginis kotas

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte