

SWISS TOOLS

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele kairin., HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/16HPmm



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 320116 40/16HP |
| GTIN | 2050002062993 |
| Produktų klasė | 36D |

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Koto Ø | 40 mm |
| Plokštelės dydis | 16HP |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | 16E.. |
| Laikiklis | HSK-T |
| Paskirtis | dešininis |
| Laikiklio norma | ISO 12164-3 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas |

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte