


HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114031 papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-10,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115056 1-10,5
GTIN	4062406742362
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Pastaba:

dyd. 13,2 – 20 : Su susiaurintu koto Ø 12,7 mm.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 1 - 10,5 mm

Grąžtų skaičius: 24

Kiaurymės Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
-------------	------------------------

Gręžimo diapazonas	1 - 10,5 mm
Grąžtų skaičius	24
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Kotas	Cilindrinis kotas
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Serija	CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	60 m/min	N
Al > 10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas < 500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas < 750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas < 900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas < 1100 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka

Priedai

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,5	114030 10,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114030 2,5
	114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 1,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2

114030 10,2

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6

114030 6