




## HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114031 papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	115056 1-10
GTIN	4062406742355
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragražia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

#### Pastaba:

dyd. 13,2 – 20 : Su susiaurintu koto Ø 12,7 mm.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 1 - 10 mm

Grąžtų skaičius: 19

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

### Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
--------------------	-----------

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Grąžtų skaičius	19
Kotas	Cilindrinis kotas
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Serija	CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	18 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

## Priedai

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9

114030 9