



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 7,2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113006 7,2 |
| GTIN | 4062406742836 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragražia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 113005.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Norma | DIN 1897 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 23,2 mm |
| Koto Ø D_s | 7,2 mm |
| Nominalusis Ø D_c | 7,2 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,08 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Bendras ilgis L | 74 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Serija | CleverDrill |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 80 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 63 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 32 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 30 m/min | K |
| CuZn | tinka | 40 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |