

HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, Ø DC h8: 3,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113006 3,8
GTIN	4062406742492
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragražia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 113005.

Techninis aprašymas

Smailas kampas	118 laipsniai
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	55 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	22 mm
Norma	DIN 1897
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	16,3 mm
Nominalusis Ø D _c	3,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	3,8 mm

Kotas	Cilindrinis kotas
Serija	CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	63 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		