

HOLEX
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 (mm arba coliai): 3,8

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114031 3,8 |
| GTIN | 4062406743901 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas
Modelis:

HOLEX CleverDrill: tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pagręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 114030.

dyd. 13,2 – 20: su susiaurintu koto Ø 12,7 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Norma | DIN 338 |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 37,3 mm |
| Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D_c | 3,8 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D_s | 3,8 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm |
| Bendras ilgis L | 75 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Serija | CleverDrill |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 80 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 60 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 32 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 18 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 30 m/min | K |
| CuZn | tinka | 40 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Priedai

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114031
papildymo rinkinys Tipas 1-6

115056 1-6