

**HOLEX**
**HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 (mm arba coliai): 0,75**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114031 0,75   |
| GTIN             | 4062406743444 |
| Produktų klasė   | 12B           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**HOLEX CleverDrill:** tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pagręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Pastaba:**

**Naujas produktas vietoje Nr. 114030.**

dyd. 13,2 – 20: su susiaurintu koto Ø 12,7 mm.

**Techninis aprašymas**

|  |               |
|--|---------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 7,9 mm        |
| Norma  | DIN 338       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2             |
| Bendras ilgis L                                | 28 mm         |
| Smailas kampas                                 | 118 laipsniai |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 9 mm          |
| Koto Ø $D_s$                                   | 0,75 mm       |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>      | 0,03 mm/aps,  |
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | h8            |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 0,75 mm            |
| Kotas                         | Cilindrinis kotas  |
| Serija                        | CleverDrill        |
| Danga                         | be dangos          |
| Ašmenys                       | HSS                |
| Tipas                         | N                  |
| Vidinis aušinimas             | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas           | be                 |
| Produkto rūšis                | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | $V_c$    | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka     | 80 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka     | 60 m/min | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka     | 50 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 35 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 32 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 22 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 18 m/min | P         |
| Ketus (G)                       | tinka     | 30 m/min | K         |
| CuZn                            | tinka     | 40 m/min | N         |
| Alyva                           | tinka     |          |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka     |          |           |