

**Garant****Pirštinių pora MASTER FIT ESD, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094304 10

GTIN

4062406745653

Produktų klasė

01H

**Aprašymas****Modelis:**

**MASTER FIT montavimo pirštinės.** Su inovatyvia vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje aplinkoje. Tikslios struktūros paviršius rankos vidinėje pusėje dėl kokybiškos apdailos proceso. **Galima liesti jutiklinius ekranus**, todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusiimant pirštinių. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF ir Öko-Tex® sertifikuota.

**Saugo nuo elektrostatinės iškvovos.****Standartas:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

**Pastaba:**

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškvovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Pirštinių dydis       | 10                        |
| Serija                | MASTER FIT                |
| Rūbų standartas       | Oeko-Tex Standard 100     |
| Turinys               | 12                        |
| Pirštinių savybės     | tinka liečiamajam ekranui |
| Pirštinių savybės     | Be DMF                    |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD                   |
| Paskirtis             | daugkartin.               |
| EN 388                | 4131X                     |
| Pagrindo medžiaga     | Lycra® / poliamidas       |
| Danga                 | Nitrilas / PU             |
| Pritaikymo sritys     | Allround                  |
| Pritaikymo sritys     | Tikslumas                 |
| Spalva                | mėlyna / juoda            |
| Produkto rūšis        | ESD pirštinės             |