

**Garant****Pirštinių pora MASTER FIT ESD, Pirštinių dydis: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094304 12

GTIN

4062406745677

Produktų klasė

01H

**Aprašymas****Modelis:**

**MASTER FIT montavimo pirštinės.** Su inovatyvia vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje aplinkoje. Tikslios struktūros paviršius rankos vidinėje pusėje dėl kokybiškos apdailos proceso. **Galima liesti jutiklinius ekranus,** todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusiimant pirštinių. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF ir Öko-Tex® sertifikuota.

**Saugo nuo elektrostatinės iškvovos.****Standartas:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

**Pastaba:**

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškvovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis	12
Serija	MASTER FIT
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Be DMF
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Paskirtis	daugkartin.
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Lycra® / poliamidas
Danga	Nitrilas / PU
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlyna / juoda
Produkto rūšis	ESD pirštinės