

HOLEX**Kabelių vyniotuvas, Tipas: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081193 15
GTIN	4062406745714
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksatoriais apsisukimui**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo $\varnothing < 12$ mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominali galia išvyniojus	2000 (16 A) W
Kabelio klasė	H07RN-F
Nominalioji įtampa	230 V

Plotis	175 mm
IP apsaugos klasė	IP 24
Aukštis	390 mm
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
Tinklo dažnis	50 Hz
Kabelio sandara	3G1,5
Laido ilgis	15 m
Elektros lizdų skaičius	1
Ilgis	429 mm
Produkto rūšis	Kabelių vyniotuvas