

## Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483915 2
GTIN	2050002070820
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdams ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58–62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo  $\varnothing$  3,00 – priekyje. Nuo  $\varnothing$  1,00 viena pusė nusklembta.

#### Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujama**  $\varnothing$ , pvz., Nr. 483915 dyd. 5 **10,008**.

### Techninis aprašymas

Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	1,001 - 2,999 mm
Žingsnis	0,001 mm
Nuožula	1
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	58 – 62 HRC
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028240 20
--	-----------

DAkks kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20

028260 20