

Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483915 4
GTIN	2050002070844
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdams ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58–62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo \varnothing 1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo \varnothing 3,00 – priekyje. Nuo \varnothing 1,00 viena pusė nusklembta.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujamą \varnothing** , pvz., Nr. 483915 dyd. 5 **10,008**.

Techninis aprašymas

Nuožula	1
Žingsnis	0,001 mm
Nominalus dydis	6,001 - 9,999 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	58 – 62 HRC
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus \varnothing 20	028240 20
--	-----------

DAkks kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20

028260 20