

Garant**CNMG 120404, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7415-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404

Drožialaužis	TIS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui