

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	TIS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm
Pastūma f	0,1 - 2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7415-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui