

**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7415-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Drožlialaužis	TIM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNNG 120404
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M

Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui