

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	TIM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNNG 120408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui