

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	1,2 mm

Kietlydinys	HB7415-1
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Drožliaraužis	TIM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui