

**Garant****DNMG 150608, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250660 HB7415-1 |
| GTIN             | 4062406749330   |
| Produktų klasė   | 21G             |

**Aprašymas**

DNMG 150608 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pagrindinis naudojimas                    | S                  |
| Pastūma $f$                               | 0,1 - 0,2 mm/aps,  |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | rupusis apdirbimas |
| Drožlialaužis                             | TIS                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608        |
| Ašmenys                                   | HM                 |
| Kietlydinys                               | HB7415-1           |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                               |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 50 - 110 m/min                  |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm                          |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,2 - 2 mm                      |
| Pjovimo sąlygos                               | nepetraukiamas                  |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekimui |