

Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M

Drožlialaužis	TIM
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui