

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	TIM
Kampo spindulys	0,4 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui