


Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7415-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7415-1
Drožialaužis: T15
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Pagrindinis naudojimas	S

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	TIS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui