

Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7415-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415-1
Drožlialaužis	TIM

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui