

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7415-1
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	TIS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui