

**Garant****DNMG 150612, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150612 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7415-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Drožlialaužis	TIM
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui