

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TN. G 160408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	TIM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui