


Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 060408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	TIM
Kietlydinys	HB7415-1
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui