

**Garant****WNMG 060404, Rūšis: HB7415-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7415-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	TIS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui