

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7415-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui