

**Garant****VNMG 160408, Rūšis: HB7415-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VN. G 160408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S

Drožlialaužis	TIM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui