


Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	TIM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui