

Garant**CC.T 060204, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 060204 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	TIS
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	S
Kietlydinys	HB7415-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui