


Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm

Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7415-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui