

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7415-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui