


Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260050 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749521 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CCMT 060202 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Drožlialaužis | TIS |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Pagrindinis naudojimas | S |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 110 m/min |
| Tolerancija | M |
| Kietlydinys | HB7415-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f | 0,05 - 0,3 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060202 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |