


Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 90 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Drožlialaužis	TIM
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui