


**Garant****CC.T 120404, Rūšis: HB7415-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC.T 120404 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kietlydinys	HB7415-1
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pagrindinis naudojimas	S
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui