

Garant**DC. T 11T302, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 11T302 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1
Drožlialaužis: TIS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	TIS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7415-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui