


Garant**CCMT 09T308, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7415-1
Pagrindinis naudojimas	S
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožialaužis	TIS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui