

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7415-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DCMT 070202 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1  
Drožlialaužis: TIS  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7415-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Drožlialaužis	TIS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui