


Garant**CCMT 120408, Rūšis: HB7415-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Kietlydinys	HB7415-1
Drožlialaužis	TIS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui