

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7415-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Drožlialaužis	TIS
Tolerancija	M

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui