

**Garant****DC.T 11T304, Rūšis: HB7415-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DC.T 11T304 HB7415-1 Kietlydinys: HB7415-1

Drožlialaužis: TIS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Kietlydinys	HB7415-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui